

## LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268

Numer zamówienia 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●○○

Odejście ●●●○○

Odporność na korozję ●●●○○

## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Lumina
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	30 kg
Nośność statyczne	60 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Wysokość całkowita	49 mm
Szerokość całkowita	38 mm
Waga całkowita	0,026 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Kolor Bieżnia	Czarny grafitowy (RAL9011)
Kolor Koło	Czarny grafitowy (RAL9011)
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	42 mm
Szerokość Bieżnia	6 mm
Szerokość korpusu	6 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

## OBUDOWA

Materiał	Polipropylen
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło, zamknięta, z kopułą
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Wysięg	16 mm
Promień działania koła	39 mm
Zasięg działania koła	78 mm

## MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	8 mm

# LUMINA

A520POI042L51-8 CHROME/9011

EAN 4031582317268

Numer zamówienia 00072826



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

---

