

## AGILA

2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127

Numero d'ordine 00029115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ● ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Agila                           |
| Tipo di alloggiamento               | Ruota girevole con freno totale |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 100 kg                          |
| Portata statica                     | 200 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -20 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C                           |
| Altezza totale                      | 138 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 60 mm                           |
| Peso complessivo                    | 1,03 kg                         |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Polipropilene                    |
| Materiale del battistrada   | Gomma termoplastica              |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota                | Grigio argento (RAL7001)         |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 100 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 32 mm                            |
| Larghezza corpo             | 32 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Materiale                 | Lamiera di acciaio, media |
| Forma della forcella      | Largo                     |
| Cuscinetto del supporto   | Doppio giro di sfere      |
| Colore                    | Passivato blu             |
| Disassamento              | 43,5 mm                   |
| Raggio di piroettamento   | 131 mm                    |
| Ingombro di piroettamento | 262 mm                    |
| Diametro cuffia superiore | 60 mm                     |

## FISSAGGIO

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Tipo di fissaggio                       | Perno solido, tondo |
| Diametro bullone                        | 28 mm               |
| Lunghezza bullone                       | 45 mm               |
| Posizione della filettatura del bullone | 19 mm               |
| Numero fori di fissaggio                | 2                   |

# AGILA

2477PJP100R05-28 M8/19

EAN 4031582302127

Numero d'ordine 00029115



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

