

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Lumina
Type	Zwenkwiel met lastafhankelijke rem
Standaard	EN12528 - Meubelwielen
Elektrisch geleidend	Ja
Roestvrij	Nee
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	61 mm
Totale breedte	55 mm
Totaal gewicht	0,09 kg

VORK

Materiaal van de behuizing	Polypropyleen
Vork Vorm	Dubbele wielbehuizing, gesloten, met koepel
Zwenklager	Stift, zwenkend
Zwenk radius	51 mm
Uitzwenking	102 mm
Diameter koepel	45 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager met tussenbus
As	Genageld
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	8 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	65 Shore D

BEVESTIGING

Type bevestiging	Stift met gripring, met kraag
Diameter Stift	11 mm

LUMINA

A523YOI050B10-11x20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

