

DURATECH

MOP 200X80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060

Bestelnummer 00830849



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide, superzwaar
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Precisie kogellagers
Wielkleur	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	80 mm
Diameter Asgat	40 mm
Naaflengte	90 mm
Breedte wielkern	80 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	75 Shore D
Type lager	6308

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ●
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech
Type	Wiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/h	5400 kg
Draagvermogen bij 6 km/h	4500 kg
Statisch draagvermogen	9000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	3,86 kg

DURATECH

MOP 200X80-Ø40 HL90

EAN 4031582320060
Bestelnummer 00830849



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

