

AGILA

2470PJO075R07-Ø24-27

EAN 4031582328530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Agila
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
Обвантажопідйомність 3 км/год	75 kg
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	103 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	75 mm
Протектор	25 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Офсет (Зсув)	24 mm
Радіус повороту	61,5 mm
Поворотне з'єднання	123 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Синтетичний експандер, круглий
Розширювальний фітинг (мінімум)	24 mm
Розширювальний фітинг (максимальне)	27 mm
Підказка	Під час замовлення вкажіть необхідний внутрішній діаметр трубки.

AGILA

2470PJO075R07-Ø24-27

EAN 4031582328530



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

