

GALEA

5071YGH125P60-90X70

EAN 4031582353440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Attrition ●●●○○

Résistance à la corrosion ●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	✓
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	163 mm
Poids global	0,56 kg

ROUE

Matériau du corps	Polypropylène, conducteur électrique
Bandage	Caoutchouc thermoplastique, conducteur électrique
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Dureté du Bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme Chape	Fermé
Pivot	Deux courses de balles
Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	90 mm
Largeur de plaque	70 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	60 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	70 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	50 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	55 mm
Diamètre du trou de la plaque	8 mm

GALEA

5071YGH125P60-90X70

EAN 4031582353440



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

