

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658

Rendelési szám 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Compacta
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	10 kg
Statikus teherbírás	20 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	36 mm
Teljes szélesség	24 mm
Összsúly	0,03 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Polipropilén
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág távtartóval
Tengely	Szegecselt
Kerék színe	Grafitfekete (RAL9011)
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	25 mm
Futófelület szélessége	12 mm
Test szélessége	12 mm
A futófelület keménysége (D)	65 Shore D

VÁZ

Anyag	Acéllemez, könnyű
Villa alakja	Széles
Forgócsapág	Egysoros golyó
Szín	Kék passzívalt
Ellensúlyoz	9 mm
Körbeforgás	21,5 mm
Körbeforgás	43 mm
Kupola átmérője	24,5 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Téglalap alakú talplemez
Talplemez hossza	35 mm
Talplemez szélessége	30 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	23 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	28 mm
Tengely furat átmérője	4,2 mm

COMPACTA

1430POI025P60-35X30

EAN 4031582336658
Rendelési szám 00032081



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

