INFORMACE O PRODUKTU

NOVATECH

RK.ETP080x62-Ø47x18

EAN 4031582369526



Obrázek se může lišit od původního produktu

KOLO

Materiál středu	Nedefinováno
Materiál běhounu	Polyprpylen měkký
Průměr	80 mm
Šířka Běhoun	62 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Průměr Kuličkové ložisko	47 mm
Šířka Kuličkové ložisko	18 mm

VÝKON

Valivý odpor	●●●●○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Novatech
Typ	Kolo
Nosnost 3 km/h	600 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


RK.ETP080x62-Ø47x18


EAN 4031582369526

Objednací číslo 00832666

Výkresy produktu







© Copyright 2026 TENTE International GmbH