

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Stora
Tipo	Ruota girevole con freno semplice
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	80 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	160 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	153 mm
Larghezza complessiva	74 mm
Peso complessivo	0,72 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Funzione speciale
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Colore	Passivato blu
Disassamento	40 mm
Raggio di piroettamento	102,5 mm
Ingombro di piroettamento	205 mm
Diametro cuffia superiore	65 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Poliuretano iniettato
Materiale del battistrada	Doppia flangia con piste
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Colore Ruota	Grigio ardesia (RAL7015)
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Larghezza corpo	32 mm
Durezza del Battistrada (D)	59 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

Numero d'ordine 00034015
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

