

ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Pneu élastique, noir, vulcanisé
Roulement	Roulements rouleaux
Couleur Roue	Gris argent (RAL7001)
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	40 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44 mm
Largeur du corps	40 mm
Dureté du Bandage (A)	63 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Elastech
Type	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	250 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	500 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0.4 kg

ELASTECH

UER 125x40-Ø12

EAN 4031582323306

Numéro de commande 00030962
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

