

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Número de pedido 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, súper pesada
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Blanco natural
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	150 mm
Ancho de Banda de rodadura	80 mm
Diámetro del agujero del Eje	35 mm
Longitud del cubo	90 mm
Anchura del cuerpo	80 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D
Tipo de cojinete	6207

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Duratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	3600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	3000 kg
Capacidad de carga estática	6000 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-40 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	2,025 kg

DURATECH

MOP 150X80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Número de pedido 00830848



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

