

ZETA

4688TOP250P63

EAN 4031582443073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Actuació Roll | ● ● ● ● ● |
| El soroll del moviment | ● ● ● ○ ○ |
| Atràcia | ● ● ● ● ● |
| Resistència a a la corrosió | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|------------|
| Nom del producte | Zeta |
| Tipus | Rueda fija |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 1600 kg |
| Temperatura (mínim) | -40 °C |
| Temperatura màxima (màxim) | 80 °C |
| Alçada total | 290 mm |
| Pes total | 2,679 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Poliamida, pesada |
| Material de la banda de rodadura | Identitari amb el cos de Roda |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 250 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

SUPORT

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Material | Placa d'acer, molt pesada |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 117 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

ZETA

4688TOP250P63

EAN 4031582443073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

