

NOVATECH

RK.ETP075X80-Ø47X14

EAN 4031582369519



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja ● ● ● ● ○

Kustības troksnis ● ● ● ○ ○

Nodilums ● ● ● ● ○

Korozijas izturīgs ● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Novatech

Korpusa tips Ritenis

Kravnesība pie 3 km/h 700 kg

Statiskā kravnesība 1400 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -20 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 60 °C

RITENIS

Korpusa materiāls Nedefinēts

Protektora materiāls Polipropilēns, mīksts

Diametrs 75 mm

Protektora platums 80 mm

Protektora cietība (A) 92 Krasts A

Gultņa diametrs 47 mm

Gultņa platums 14 mm

TEHNISKIE RASĒJUMI

