

## AGILA

2477DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Rullja veiktspēja    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ● ○ ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ○ ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila                                         |
| Korpuse tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 80 kg                                         |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                                            |
| Nerūsējošais                         | Nē                                            |
| Statiskā kravnesība                  | 160 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                                        |
| Kopējais svars                       | 1,11 kg                                       |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plaša                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 43,5 mm                |
| Pagrieziena rādiuss | 131 mm                 |
| Grozāms savienojums | 262 mm                 |

## RITENIS

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Korpuse materiāls      | Lokšņu tērauds                     |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, melna, elektrovadoša |
| Gūtnis                 | Coni di sfere                      |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                  |
| Diametrs               | 100 mm                             |
| Protektora platums     | 32 mm                              |
| Protektora cietība (A) | 80 Krasts A                        |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids                       | Sintētiskais paplašinātājs, apaļš                                |
| Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)  | 19 mm                                                            |
| Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais) | 21,5 mm                                                          |
| Ieteikums                                | Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. |

# AGILA

2477DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582342031



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

