

NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619

Numer zamówienia 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Ośłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	140 mm
Szerokość Bieżnia	54 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	54 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D
Odpowiedni do	jungheinrich_mic

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	840 kg
Nośność przy 6 km/h	700 kg
Nośność statyczne	1400 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	3,04 kg

NOVATECH

FTP 140X54-Ø20 HL60

EAN 4031582346619

Numer zamówienia 00833009



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

