INFORMACE O PRODUKTU

AGILA CARE

2476YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342338



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila care
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	100 kg
Elektrické vodivé	Ano
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	163 mm
Celková hmotnost	0,87 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	dvouřadá kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	103,5 mm
Průměr otáčení	207 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen elektricky vodivý
Materiál běhounu	Termoplastická pryž, elektricky vodivá
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	87 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr čepu	28 mm
Délka čepu	96 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA CARE

2476YGO125R26-28S45 4xM8

EAN 4031582342338

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Výkresy produktu



