

ALPHA REVERSE

347SUOJ080P62 180°

EAN 4031582416701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ○ ○

El soroll del moviment ● ● ● ○ ○

Atràcia ● ● ● ● ●

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha reverse
Tipus	Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte
Tracidad de carga a 4 km/h	200 kg
Tracidad de carga estàtica	400 kg
Temperatura (mínim)	-40 °C
Temperatura màxima (màxim)	80 °C
Alçada total	108 mm
Pes total	0,761 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Identitari amb el cos de Roda
El Bearing	Roamiento de rodillos
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	80 mm
Banda de rodadura ample	34 mm
La duresa del Banda de rodadura (D)	75 Shore D

SUPORT

Material	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Desplaçament	44,5 mm
Scio de giro	84,5 mm
Sterferencia de giro	169 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	85 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	60 mm
Placa de diàmetre	9 mm

ALPHA REVERSE

347SUOJ080P62 180°

EAN 4031582416701



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

