

# LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

## 核心属性

产品名称	Linea light
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	60 kg
导电	✓
静态载重	120 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
温度范围 (最大)	40 ° C
总高	75.5 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.149 kg

## 轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	75 mm
胎面宽度	15 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 支架

材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
旋转半径	65 mm
转向干涉	130 mm
圆顶直径	30 mm

## 固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm



产品信息

# LINEA LIGHT

A920YGI075L51-10 RAL 7001

EAN 4031582399042



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

---

