

# INTEGRAL TWIN

2946USX125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582340969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nume produs                       | Integral twin                                        |
| Tip de carcasă                    | Rola pivotantă cu centrală,<br>Blocare totală        |
| Standard                          | similar EN12531 – Castori pentru<br>paturi de spital |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 125 kg                                               |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 125 kg                                               |
| Conductiv electric                | ✓                                                    |
| Capacitate de încărcare statică   | 250 kg                                               |
| Interval de temperatură (minim)   | -30 °C                                               |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                                                |
| Înălțime totală                   | 150 mm                                               |
| Lățime totală                     | 60 mm                                                |
| Greutate totală                   | 1,199 kg                                             |
| Certificare                       | Testat și monitorizat de către<br>TÜV Süd            |
|                                   | Premiul german<br>pentru<br>Design                   |
|                                   | Premiul pentru<br>Design Red Dot                     |

## ROATĂ

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Material pentru corp                       | Poliamidă                                   |
| Material al benzii de rulare               | Poliuretan, Injectat, conductiv<br>electric |
| Lagăr                                      | Rulment cu bile de precizie,<br>Sigilat     |
| Protecție pentru filet                     | Cu protecție pentru filet                   |
| Diametru                                   | 125 mm                                      |
| Benză de rulare                            | 12 mm                                       |
| Duritatea benzii de Benză de<br>rulare (D) | 40 Malul D                                  |

## FURCA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie        |
| Formă Furcă            | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant       | Rulment cu bile de precizie |
| Offset                 | 37,5 mm                     |
| Raza de pivotare       | 100 mm                      |
| Interferență pivotantă | 200 mm                      |

## RACORD

|                |                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare   | Tijă cu Gaură pentru came<br>pentru bare de profil, Versiune<br>scurtă                              |
| Diametru Șurub | 32 mm                                                                                               |
| Lungime Șurub  | 51 mm                                                                                               |
| Indiciu        | Paturile lavabile trebuie Sigilat în<br>zona de fixare de către<br>producătorul patului spitalului. |

## INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Lavabil conform AK-BWA

# INTEGRAL TWIN


2946USX125R36-32S30 4XM6

EAN 4031582340969



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE



Premiul german  
pentru  
Design



Premiul pentru  
Design Red Dot