

AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ● ○
Buka u pokretu	● ● ● ● ○
Ishrana	● ● ● ● ○
otpornost na rdju	● ● ● ● ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Agila
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	80 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	160 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-10 °C
Opseg temperature (maksimalni)	40 °C
Sveukupna visina	138 mm
Ukupna težina	0.95 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, srednji
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	38 mm
okretni radijus	88 mm
Otpor okretanju	176 mm

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma, bez obeležavanja
Nošenje	konusi lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	100 mm
Širina omotac	32 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajući nastavak (Minimalno)	21.5 mm
ekspandirajući nastavak (maksimalno)	24 mm
Savet	Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.

AGILA

2470DIK100R47-21,5-24

EAN 4031582328264



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

