

ALPHA

3470ITP150P63 convex

EAN 4031582380569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ● ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 4 km/h	350 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	700 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	195 mm
Pes total	2,49 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Acer, pesada
Forquilla Forma	Ample
Scamimento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	55 mm
Scio de giro	130 mm
Sterferencia de giro	260 mm

RODA

Tread profile	convex
Material corporal	Alumini
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diàmetralització	150 mm
Banda de rodadura ample	50 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	0 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	137 mm
Placa ampla	105 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	80 mm
Placa de diàmetre	11 mm

ALPHA

3470ITP150P63 convex

EAN 4031582380569

Plànols del producte



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

