

STYLEA

5925UJI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ○ ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ○ ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ● ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Stylea
Tipus	Rueda giratoria con Freno de rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	50 kg
Tracidad de carga estàtica	100 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	68 mm
Àmplia general	42 mm
Pes total	0,11 kg

RODA

Material corporal	Poliamida
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis tub Separador
Eix	Riveció
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	65 mm
Banda de rodadura ample	7 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Poliamida
Forquilla Forma	Suport Twin Roda
Scamiento giratorio	Espiga, Swiveling
Scio de giro	77 mm
Sterferencia de giro	154 mm
Dome Dictel	27 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Forat cec per a la B10
Pern Diàmetre del forat	10 mm

STYLEA

5925UJI065L51-10 DOM27

EAN 4031582335842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

