

## AGILA

2477UAP150R47-21,5-24

EAN 4031582327304



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Nume produs                       | Agila                                  |
| Tip de carcasă                    | Roată pivotantă Rola cu Blocare totală |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive      |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                                 |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                                 |
| Interval de temperatură (minim)   | -10 °C                                 |
| Interval de temperatură (maxim)   | 40 °C                                  |
| Înălțime totală                   | 188 mm                                 |

## ROATĂ

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                   |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat       |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet   |
| Diametru                                | 150 mm                      |
| Benză de rulare                         | 32 mm                       |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (D) | 40 Malul D                  |

## FURCA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Material               | Tablă de oțel, medie |
| FormăFurcă             | Larg                 |
| Rulment pivotant       | Două curse de mingi  |
| Offset                 | 36 mm                |
| Raza de pivotare       | 131 mm               |
| Interferență pivotantă | 262 mm               |

## RACORD

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare               | Extensor sintetic, pătrat                                                            |
| Montaj expansiune (minim)  | 21,5 mm                                                                              |
| Montaj expansiune (maximă) | 24 mm                                                                                |
| Indiciu                    | Vă rugăm să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. |

# AGILA

2477UAP150R47-21,5-24

EAN 4031582327304

## DESENE TEHNICE

---

