

ALPHA

3477UOH080P62

EAN 4031582305999

订单号 00001386



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-------|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●○○ |

核心属性

| | |
|------------|----------------|
| 产品名称 | Alpha |
| 外壳类型 | 带全锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12532 - 运输器械 |
| 4 公里/小时的载重 | 200 kg |
| 静态载重 | 400 kg |
| 温度范围 (最低) | -25 ° C |
| 温度范围 (最大) | 80 ° C |
| 总高 | 108 mm |
| 总宽度 | 75 mm |
| 总重量 | 0.825 kg |

轮子

| | |
|----------|---------|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 轴 | 用螺母拧紧 |
| 轮子颜色 | 天然白色 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 80 mm |
| 胎面宽度 | 34 mm |
| 轮体宽度 | 34 mm |
| 胎面硬度 (D) | 75 岸 D |

支架

| | |
|------|---------|
| 材料 | 钢板, 重型 |
| 支架形状 | 宽 |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道 |
| 颜色 | 蓝色钝化 |
| 偏移量 | 44.5 mm |
| 旋转半径 | 121 mm |
| 转向干涉 | 242 mm |
| 圆顶直径 | 75 mm |

固定件

| | |
|------------|--------|
| 固定件类型 | 矩形板 |
| 上板长 | 105 mm |
| 上板宽 | 80 mm |
| 上板孔长度 (最小) | 77 mm |
| 上板孔长度 (最大) | 60 mm |
| 上板孔宽度 (最小) | 77 mm |
| 上板孔宽度 (最大) | 80 mm |
| 上板孔直径 | 9 mm |

ALPHA

3477UOH080P62



EAN 4031582305999
订单号 00001386



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

