INFORMACIÓ DE PRODUCTE

ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●○○
Resistència a a la corrosió	●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Alpha stainless
Tipus	Rueda giratoria con Freno total
Tracidad de carga a 4 km/h	75 kg
Conducció elèctrica	No
Inoxidable	Sí
Tracidad de carga estàtica	150 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	128 mm
Pes total	1 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Inoxidable, pesat
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Inoxidable
Desplaçament	41 mm
Scio de giro	123 mm
Sterferencia de giro	246 mm

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	Goma massissa, no senyalització
El Bearing	Coixinet llis
Eix	Estirada de nou
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	100 mm
Banda de rodadura ample	35 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	80 Shore A

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	105 mm
Placa ampla	80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	77 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	80 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	60 mm
Placa de diàmetre	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA STAINLESS

8477PIO100P62

EAN 4031582381658

Número de comanda 00038381

Plànols del producte

