

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Номер замовлення 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ○
Атритація	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral assist
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напрямку
Стандартний	EN12531 - Ліжко-ліжка
Обвантажопідйомність 4 км/год	150 kg
Електропровідність	Ni
Нержавіюча сталь	Ni
Сумісне з WeAssist	1
Статичний Вантажопідйомність	450 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	40 °C
Загальна висота	183 mm
Загальна ширина	110,5 mm
Загальна вага	4,68 kg
Тип захисту	IPX6 (тільки для електронних компонентів при встановленні)
Допустима температура навколишнього середовища	Робоча температура від 5 °C до 40 °C, вологість повітря 20% - 80%

КРОНШТЕЙН

Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	40 mm
Радіус повороту	115 mm
Поворотне з'єднання	230 mm
Діаметр ковпачка	110,5 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлитий
Носіння	Двигун Хаб ого
Колір Протектор	Срібно-сірий (RAL7015)
Захист різьби	Вбудований різьбовий поручитель
Діаметр	150 mm
Протектор	50 mm
Твердість Протектор (A)	85 Прибережна A

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
------------------	--



Нагорода
Red Dot
Дизайн
Award

INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Номер замовлення 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Креслення продукту



Нагорода
Red Dot
Дизайн
Award