

# STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Número de encomenda 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●●●

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stylea
Tipo	Rodízio giratório com travão da roda
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	89 mm
Largura geral	54 mm
Peso geral	0,16 kg

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	8 mm
Largura do corpo	8 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

## SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Offset	38 mm
Raio giratório	87 mm
Interferência giratória	174 mm
Diâmetro do dome	20 mm

## ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20X43ALU

EAN 4031582336009

Número de encomenda 00078589



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

