

# MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Número de encomenda 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
	macio
Material do piso da roda	Poliuretano, Espumado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Preto
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	50 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	50 mm
Dureza do Piso (A)	70 Shore A

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●○

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	75 kg
Capacidade de carga estática	150 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,66 kg

# MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

Número de encomenda 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

