

DURATECH HEAT

W00080X31 Ø12 TFR

EAN 4031582393842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	31 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	40 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	200 kg
Capacité de charge statique	400 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	180 °C
Poids	0,078 kg

DURATECH HEAT

WOO080X31 Ø12 TFR

EAN 4031582393842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

