

LINEA LOW HEIGHT

5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●●

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Linea low height
Тип корпуса	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	90 kg
Грузоподъемность статическая	180 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	78 mm
Общая ширина	58 mm
Общий вес	0,245 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	75 mm
Ширина Протектор	15 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A

КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Кронштейн сдвоенного Колесо
Поворотный узел	Прецизионный шариковый подшипник
Офсет (Смещение)	23 mm
Радиус поворота	78 mm
Поворотное соединение	156 mm
Диаметр купола	30 mm

ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	8 mm

Deutscher
Конструктор
ClubПремия
Interzum
AwardНаграда за
Дизайн IF

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

LINEA LOW HEIGHT


5945UAP075P30-8 LH RAL9002

EAN 4031582370799



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



Deutscher
Konstruktor
Club



Премия
Interzum
Award



Награда за
Дизайн IF