

# AGILA TWIN

2970UAH050P30-11

EAN 4031582413748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ○ ○ |
| 움직임 소음 | ● ● ● ○ ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ○ ○ |

## 핵심 속성

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 제품명            | Agila twin       |
| 하우징 유형         | 회전 캐스터           |
| 표준             | EN12530 - 장치 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 70 kg            |
| 전기 전도성         | 아니요              |
| 스테인리스          | 아니요              |
| 정지 중 하중용량      | 140 kg           |
| 온도 범위(최소)      | -40 °C           |
| 온도 범위(최대)      | 80 °C            |
| 총높이            | 69 mm            |
| 전체 너비          | 53 mm            |
| 전체 체중          | 0.25 kg          |

## 하우징

|         |          |
|---------|----------|
| 주택 자재   | 강판, 중    |
| Fork 외형 | 트윈 휠 하우징 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 2회 |
| 오프셋     | 25 mm    |
| 회전 반경   | 54 mm    |
| 회전 간섭   | 108 mm   |

## 휠

|            |            |
|------------|------------|
| 차체 재질      | 폴리아미드      |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주입  |
| 베어링        | 플레인 베어링    |
| 스레드 가드     | 스레드가드 포함   |
| 직경         | 50 mm      |
| 트레드 폭      | 19 mm      |
| 트레드의 경도(D) | 40 Shore D |

## 피팅

|         |       |
|---------|-------|
| 피팅 유형   | 볼트홀   |
| 볼트 홀 직경 | 11 mm |

# AGILA TWIN

2970UAH050P30-11

EAN 4031582413748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

