

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Aço, ferro
Material do piso da roda	Pneu elástico, preto, vulcanizado
Rolamento	Furo, não maquinado
Diâmetro	250 mm
Largura do Piso	60 mm
Diâmetro do furo do eixo	190 mm
Dureza do Piso (A)	68 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Elastech
Tipo	Roda
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	630 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	525 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	1260 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	85 °C
Peso geral	1,36 kg

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Número de encomenda 00830877
Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Número de encomenda 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.