

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Chapa de aço
	macio
Material do piso da roda	Roda pneumática, perfil de bloco
Rolamento	Rolamento
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	400 mm
Largura do Piso	100 mm
Diâmetro do furo do eixo	25 mm
Comprimento do cubo	74 mm
Dureza do Piso (A)	55 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ○ ○ ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ○ ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto Puretech air

Tipo Roda

Capacidade de carga a 3 km/h 200 kg

Capacidade de carga estática 400 kg

Peso geral 2,44 kg

PURETECH AIR

DQR400X100-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318203



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

