产品信息

# STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●○○ |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●● |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Stylea |
| 外壳类型 | 万向脚轮 |
| 标准 | EN12528 - 家具脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 50 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 否 |
| 静态载重 | 100 kg |
| 温度范围（最低） | -10 °C |
| 最高温度范围 | 40 °C |
| 总高 | 41 mm |
| 总宽度 | 52 mm |
| 总重量 | 0.08 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转 |
| 旋转半径 | 37 mm |
| 转向干涉 | 74 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 带轴套管的滑动轴承 |
| 轴 | 铆钉 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 35 mm |
| 胎面宽度 | 11 mm |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 方形板 |
| 上板长 | 38 mm |
| 上板宽 | 38 mm |
| 上板孔长度（最大） | 28 mm |
| 上板孔宽度（最大） | 28 mm |
| 上板孔直径 | 4.4 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH