

ALPHA STAINLESS

8470UAD080P30-11 RED

EAN 4031582396263



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Alpha stainless
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	100 kg
Capacidade de carga estática	200 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	108 mm
Peso geral	0,725 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento, aço inoxidável
Eixo	Aparafusado com porca
Diâmetro	80 mm
Largura do Piso	32 mm
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

SUPORTE

Material	Aço inoxidável, pesado
Em Forma de Garfo	Amplio
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Offset	44,5 mm
Raio giratório	84,5 mm
Interferência giratória	169 mm
Aço inoxidável	✓

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	11 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

ALPHA STAINLESS

8470UAD080P30-11 RED

EAN 4031582396263

DESENHOS TÉCNICOS

