

OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052
Objednáací číslo 00830229

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	3120 kg
Nosnost 6 km/h	2600 kg
Statický Nosnost	6240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	370 mm
Celková hmotnost	42,031 kg

KOLO

Materiál těla	plechová ocel, těžká
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrům
Průměr	300 mm
Šířka Běhoun	100 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Rovný
Otočné ložisko	Kulové otočné jehlové ložisko
Offset	90 mm
Radius otočení	240 mm
Otočné rušení	480 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	250 mm
Šířka desky	200 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	210 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Průměr otvoru dlahy	17 mm

TECHNICKÉ VÝKRESY

