

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Номер замовлення 00073802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●○○

Стійкість до корозії ●●●●○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Назва продукту | Моно |
| Тип | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | EN12528 — Меблеві колісні опори |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 70 kg |
| Статичний Вантажопідйомність | 140 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 104 mm |
| Загальна вага | 0,146 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Матеріал тіла | Поліпропілен |
| Матеріал протектору | Термопластичний каучук |
| Носіння | Підшипник ковзання |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 80 mm |
| Протектор | 24 mm |
| Твердість Протектор (A) | 87 Прибережна A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Матеріал | Поліамід |
| Вила Форма | Закрито |
| Поворотний вузол | Стрижень, обертання |
| Колір | Білий алюміній (RAL9006) |
| Офсет (Зсув) | 34 mm |
| Радіус повороту | 74 mm |
| Поворотне з'єднання | 148 mm |

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Тип налаштування | Глухий отвір для з'єднання B10 |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 10 mm |

MONO

5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Номер замовлення 00073802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

