

LEVINA STAINLESS

5381PIO125P30-13

EAN 4031582370447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor ● ● ● ○ ○

Hlučnost ● ● ● ● ○

Opotřebení ● ● ● ● ○

Odolné vůči korozi ● ● ● ● ●

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Levina stainless
Typ	Otočné Kolečko se Směrová brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Nerezové	✓
Statická Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	161 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma, neoznačující
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Úzké
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Vyosení	38 mm
Poloměr otáčení	100,5 mm
Průměr otáčení	201 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Díra na šroub
Průměr otvoru uchycení	13 mm

Ocenění za
univerzální
DesignNávrhář klub
Deutscher

LEVINA STAINLESS



5381PIO125P30-13

EAN 4031582370447



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění za
univerzální
Design



Návrhář klub
Deutscher