

MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657

订单号 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	聚氨酯，泡沫
轴承	精密滚珠轴承
轮子颜色	黑色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	60 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (A)	70 岸 A

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Maxtech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	75 kg
静态载重	150 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.66 kg

MAXTECH

PNP 200X50-Ø8 HL60

EAN 4031582320657
订单号 00005570



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

