PRODUKTINFORMATION

LEVINA

5371PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382129



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Levina
Type	Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	161 mm
Samlet vægt	0,52 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Slank
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udladning	38,5 mm
Udfaldsradius	130 mm
Udfaldsdiameter	260 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	85 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Bolthul
Bolt Huldiameter	11 mm

Universel Design Award

Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5371PJO125P30-11 XL

EAN 4031582382129

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings





Universel Design Award

Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH