

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606

Objednávací číslo 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Glide
Typ krytu	Přízpůsobené řešení
Nosnost 3 km/h	30 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	33 mm
Celková šířka	50 mm
Celková hmotnost	0,055 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Rovný
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Průměr otočné kamery	38 mm
Průměr objímky	50 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s upínacím kroužkem, s límcem
Průměr Přírubový čep	11 mm

GLIDE

A229POI050B10-11X20

EAN 4031582319606
Objednací číslo 00072176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

