

## LEVINA STAINLESS

5387PIO125P30-13

EAN 4031582370409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rullja veikspēja     | ● ● ● ○ ○ |
| Kustības troksnis    | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums             | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgums | ● ● ● ● ● |

## PAMATAATRIBŪTI

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Levina stainless                              |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi              |
| Krāvēsība pie 3 km/h                 | 80 kg                                         |
| Nerūsējošais                         | ✓                                             |
| Statiskā krāvēsība                   | 160 kg                                        |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -10 °C                                        |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 40 °C                                         |
| Kopējais augstums                    | 161 mm                                        |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns               |
| Protektora materiāls   | Cietā gumija, bez marķējuma |
| Gultnis                | Cuscinetto piano            |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga          |
| Diametrs               | 125 mm                      |
| Protektora platums     | 32 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 40 Krasts D                 |

## KRONŠTEINIS

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Materiāls           | Poliamīds                                          |
| Dakšas forma        | Plāns                                              |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacikstes, pastiprināta, vai nerūsējoša |
| Ofsets              | 38 mm                                              |
| Pagrieziena rādiuss | 100,5 mm                                           |
| Grozāms savienojums | 201 mm                                             |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 13 mm             |



«Universal Design» balva



Vācijas dizaineru klubs

# LEVINA STAINLESS



5387PIO125P30-13

EAN 4031582370409



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI



«Universal  
Design» balva



Vācijas  
dizaineru klubs