

MONO

A020PJ050L51-10 CHROME

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

核心属性

产品名称	Mono
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	30 kg
静态载重	60 kg
温度范围（最低）	-20 ° C
温度范围（最大）	60 ° C
总高	72 mm
总重量	0.54 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	带轴套管的滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	18 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

支架

材料	聚丙烯
支架形状	已关闭
旋转轴承	阀杆旋转
偏移量	25 mm
旋转半径	52.2 mm
转向干涉	104.4 mm

固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	10 mm

MONO

A020PJ050L51-10 CHROME

EAN 4031582364583



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

