



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Stora
CO2 배출량 (범위 3)	2.66
하우징 유형	휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	80 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	160 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	153 mm
전체 너비	74 mm
전체 체중	0.72 kg

하우징

주택 자재	강판, 중
Fork 외형	특수 기능
스위블 베어링	볼 레이스 2회
색상	파란색 부동태화
오프셋	40 mm
회전 반경	102.5 mm
회전 간섭	205 mm
돔 직경	65 mm

휠

차체 재질	폴리우레탄 주입
트레드 재질	트랙 있는 더블 플랜지
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	슬레이트 회색(RAL7015)
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
차체 너비	32 mm
트레드의 경도(D)	59 Shore D

피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

STORA

2875QMP125P30-13

EAN 4031582302455

주문 번호 00034015

제품 도면



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

