

NOVATECH

FTF230X82-Ø45-5XØ14

EAN 4031582331974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ● ● ● ○ ○

Шум движения ● ● ● ○ ○

Исчезновение ● ● ● ● ○

Устойчивость к коррозии ● ● ● ○ ○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта Novatech

Тип корпуса Колесо

Диапазон температур (минимальный) -20 °C

Диапазон температур (максимальный) 60 °C

Общий вес 5,846 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Литье
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Колесо с фланцем
Диаметр	230 mm
Ширина Протектор	82 mm
Диаметр отверстия Ось	45 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Диаметр Круг отверстия	70 mm
Диаметр отверстия	14 mm
Подходит для	jungheinrich_mic

ФИТИНГ

Количество монтажных отверстий Болт 5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

