

LUMINA

A520POI035L51- 8

EAN 4031582443974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Lumina
Typ	Otočné Kolečko
Norma	EN12528 – Nábytková kola
Nosnost 3 km/h	20 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	40 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	39 mm
Stavební výška	38 mm
Celková hmotnost	0,02 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyprpylen
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo, uzavřené, s kupolovou kamerou
Otočné ložisko	Přírubový čep, otočný
Poloměr otáčení	33,5 mm
Průměr otáčení	67 mm

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Osa kola	Ozubené
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	35 mm
Šířka Běhoun	8 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

MONTÁŽ

Typ uchycení	slepá díra pro armaturu B10
Průměr otvoru uchycení	6 mm

LUMINA

A520POI035L51- 8

EAN 4031582443974



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

