

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447

订单号 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ●
耐腐蚀性	● ● ● ● ○

## 核心属性

产品名称	Stylea
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
最高温度范围	60 ° C
总高	33 mm
总宽度	52 mm
总重量	0.047 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
侧盖	无螺纹护罩
直径	35 mm
胎面宽度	12 mm
轮体宽度	12 mm

## 支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑 (RAL9011)
偏移量	12 mm
旋转半径	37 mm
转向干涉	74 mm
圆顶直径	15.2 mm

## 固定件

固定件类型	B10 接头盲孔
螺栓孔直径	9 mm

# STYLEA

5920UOI035L51-9 LH 9011/9011

EAN 4031582338447  
订单号 00074911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

