

# AGILA

2471PJP125P50

EAN 4031582301434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Nom du produit                  | Agila                                        |
| Type                            | Roulette pivotante avec Blocage directionnel |
| Standard                        | EN12530 - Roulettes de dispositifs           |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                                       |
| Statique Capacité de charge     | 200 kg                                       |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                                       |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                                        |
| Hauteur                         | 160 mm                                       |
| Poids global                    | 0,928 kg                                     |

## ROUE

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Matériau du corps     | Polypropylène                   |
| Bandage               | Caoutchouc thermoplastique      |
| Roulement             | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils             | Avec protège-filet              |
| Diamètre              | 125 mm                          |
| Largeur du Bandage    | 32 mm                           |
| Dureté du Bandage (A) | 87 Shore A                      |

## CHAPE

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Matériau                | Tôle d'acier, moyenne  |
| Forme Chape             | Galbé                  |
| Pivot                   | Deux courses de billes |
| Déport                  | 41 mm                  |
| Rayon d'encombrement    | 131 mm                 |
| Diamètre d'encombrement | 262 mm                 |

## RACCORD

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Type de raccord                       | Plaque rectangulaire |
| Longueur de plaque                    | 77 mm                |
| Largeur de plaque                     | 67 mm                |
| Longueur du trou de plaque (minimale) | 56 mm                |
| Longueur du trou de plaque (maximale) | 61,5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (minimale)  | 46,5 mm              |
| Largeur du trou de plaque (maximale)  | 51,5 mm              |
| Diamètre du trou de la plaque         | 8,5 mm               |

# AGILA

2471PJP125P50

EAN 4031582301434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

