

AVIANA

5976PIP075R36-32S1X30° N SO

EAN 4031582550368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Aviana
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
静态载重	200 kg
温度范围 (最低)	-10 ° C
最高温度范围	40 ° C
总高	104.5 mm
总宽度	69 mm
总重量	0.723 kg

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	实心橡胶, 不留痕, Shore A 63
轴承	精密滚珠轴承
胎面颜色	无烟煤灰 (RAL7016)
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 (A)	80 岸 A

支架

材料	聚酰胺
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	银灰色 (RAL7001)
偏移量	29 mm
旋转半径	69.5 mm
转向干涉	138 mm

固定件

固定件类型	带凸轮的阀杆, 用于异型杆, 短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm
螺栓螺纹位置	7 mm
螺栓安装孔数量	2



红点设计奖



德国设计奖