

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Tread hardness	macio
Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Poliuretano, Espumado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda	Preto
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	175 mm
Largura do Piso	30 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	60 mm
Largura do corpo	30 mm
Dureza do Piso (A)	70 Shore A

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○ ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	75 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	150 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Peso geral	0,4 kg

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Número de encomenda 00005567
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

